

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 9/16-14

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130035 9/16-14
GTIN	4062406039479
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 14,29 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D₃: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 12,6 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	9 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	1,814 mm
Navoji po colu	14
Ø navoja	14,29 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E

Broj oštrica Z	3
Dubina navoja	57,16 mm
Ø drške D _s	11 mm
Ø osnovne rupe	12,6 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	9/16-14 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje