

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 1.7/16-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130035 1.7/16-20
GTIN	4062406040338
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 36,512 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 35,32 mm

**Tehnički opis**

4-kutna drška □	22 mm
Dubina navoja	73 mm
Broj oštrica Z	4
Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	200 mm
Ø navoja	36,512 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	28 mm

Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	35,32 mm
Navoji po colu	20
Nagib navoja	1,27 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.7/16-20 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje