

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 5/16-32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130035 5/16-32
GTIN	4062406039127
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 7,94 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 7,25 mm

**Tehnički opis**

Dubina navoja	23,79 mm
Ø navoja	7,94 mm
Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	32
4-kutna drška □	6,2 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 371

Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Nagib navoja	0,794 mm
Ø osnovne rupe	7,25 mm
Broj steznih utora	3
Ukupna duljina L	90 mm
Vrsta navoja	UNEF
Veličina navoja	5/16-32 UNEF
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje