

Garant**Strojni urezник za prolazne rupe, TiN, tip: 1.9/16-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130035 1.9/16-16
GTIN	4062406040499
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 39,688 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D_s: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 38,2 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	79,38 mm
Navoji po colu	16
Ø navoja	39,688 mm
Ø drške D _s	32 mm
Nagib navoja	1,588 mm
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	200 mm

Broj oštrica Z	4
Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	38,2 mm
4-kutna drška □	24 mm
Broj steznih utora	4
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.9/16-16 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje