

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1.11/16-16

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-------------------|
| Broj narudžbe | 130031 1.11/16-16 |
| GTIN | 4062406038380 |
| Razred artikla | 10N |

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 42,862 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D₃: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 41,35 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-----------|
| Navoji po colu | 16 |
| Standard | DIN 376 |
| Ukupna duljina L | 220 mm |
| Ø navoja | 42,862 mm |
| Broj steznih utora | 4 |
| Rezni materijal | HSS E |
| Ø osnovne rupe | 41,35 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 4-kutna drška □ | 29 mm |
| Nagib navoja | 1,588 mm |
| Ø drške D _s | 36 mm |
| Dubina navoja | 85,72 mm |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Vrsta navoja | UN-LH |
| Veličina navoja | 1.11/16-16 UN LH |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | B |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | lijevi |
| Vrsta alata s navojem | Strojni urezник za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrđla za navoje |