

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 3/4-14

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130035 3/4-14
GTIN	4062406039660
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 19,05 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D_s: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 17,4 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	1,814 mm
Standard	DIN 376
Navoji po colu	14
Ø osnovne rupe	17,4 mm
4-kutna drška □	11 mm
Ø drške D _s	14 mm
Dubina navoja	38,1 mm
Broj steznih utora	3

Ukupna duljina L	125 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	19,05 mm
Broj oštrica Z	3
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	3/4-14 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje