

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1.11/16-18**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 1.11/16-18
GTIN	4062406038373
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 42,862 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 41,6 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	4
Ø drške D <sub>s</sub>	36 mm
Dubina navoja	85,72 mm
Broj oštrica Z	4
4-kutna drška □	29 mm
Ø osnovne rupe	41,6 mm
Nagib navoja	1,411 mm

Navoji po colu	18
Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	220 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	42,862 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	1.11/16-18 UNEF LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje