

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 1.3/8-20

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130035 1.3/8-20
GTIN	4062406040253
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 34,925 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D₃: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 33,7 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Navoji po colu	20
Dubina navoja	69,85 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	34,925 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Nagib navoja	1,27 mm

4-kutna drška □	22 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	28 mm
Ø osnovne rupe	33,7 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.3/8-20 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje