

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 2-10

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 130031 2-10 |
| GTIN | 4062406038694 |
| Razred artikla | 10N |

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 50,8 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D_s: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 48,4 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|----------|
| Broj steznih utora | 4 |
| Ø navoja | 50,8 mm |
| Standard | DIN 376 |
| Ø drške D _s | 40 mm |
| 4-kutna drška □ | 32 mm |
| Dubina navoja | 101,6 mm |
| Ø osnovne rupe | 48,4 mm |
| Rezni materijal | HSS E |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Nagib navoja | 2,54 mm |
| Ukupna duljina L | 250 mm |
| Navoji po colu | 10 |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Vrsta navoja | UNS-LH |
| Veličina navoja | 2-10 UNS LH |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | B |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | lijevi |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |