

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 3/8-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130035 3/8-27
GTIN	4062406039202
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Dubina navoja	28,59 mm
Navoji po colu	27
Ø osnovne rupe	8,7 mm
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN 371
Ø navoja	9,525 mm
Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	8 mm
Ø drške D _s	10 mm
Nagib navoja	0,941 mm
Broj steznih utora	3
Vrsta navoja	UNS

Veličina navoja	3/8-27 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje