

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: NO.3-48

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130035 NO.3-48
GTIN	4062406038779
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 48

Ø navoja: 2,52 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 2,05 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	2,05 mm
Broj oštrica Z	3
Ø drške D _s	2,8 mm
Ø navoja	2,52 mm
Broj steznih utora	3
Navoji po colu	48
Ukupna duljina L	50 mm

Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	2,1 mm
Standard	DIN 371
Nagib navoja	0,529 mm
Dubina navoja	7,56 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	3-48 UNC
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje