

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.1/4-20**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 1.1/4-20
GTIN	4062406042363
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 31,75 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 25 mm

4-kutna drška □: 20 mm

Ø osnovne rupe: 30,55 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	31,75 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Ø osnovne rupe	30,55 mm
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	1,27 mm
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	63,5 mm

4-kutna drška □	20 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Standard	DIN 376
Navoji po colu	20
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.1/4-20 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje