

## Garant

### Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.1/2-6



#### Podaci za narudžbu

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 130036 1.1/2-6 |
| GTIN           | 4062406042707  |
| Razred artikla | 10N            |

#### Opis

##### Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 6

Ø navoja: 38,1 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 33,7 mm

#### Tehnički opis

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Ø drške D <sub>s</sub> | 32 mm    |
| Nagib navoja           | 4,233 mm |
| Broj steznih utora     | 4        |
| Ukupna duljina L       | 200 mm   |
| 4-kutna drška □        | 24 mm    |
| Standard               | DIN 376  |
| Rezni materijal        | HSS E    |
| Ø navoja               | 38,1 mm  |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Dubina navoja              | 76,2 mm                              |
| Broj oštrica Z             | 4                                    |
| Ø osnovne rupe             | 33,7 mm                              |
| Navoji po colu             | 6                                    |
| Vrsta navoja               | UNC-LH                               |
| Veličina navoja            | 1.1/2-6 UNC LH                       |
| Prevlaka                   | TiN                                  |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | B                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe             |
| Smjer rezanja              | lijevi                               |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrkla za navoje                     |