

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 7/16-18****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 130035 7/16-18 |
| GTIN | 4062406039301 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 11,11 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D₃: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 9,75 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------|----------|
| Ukupna duljina L | 110 mm |
| Ø navoja | 11,11 mm |
| Broj steznih utora | 3 |
| Ø osnovne rupe | 9,75 mm |
| Standard | DIN 376 |
| Rezni materijal | HSS E |
| Navoji po colu | 18 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Dubina navoja | 33,33 mm |
| 4-kutna drška □ | 7 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Nagib navoja | 1,411 mm |
| Ø drške D _s | 9 mm |
| Vrsta navoja | UNS |
| Veličina navoja | 7/16-18 UNS |
| Prevlaka | TiN |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | B |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |