

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 1.3/8-10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130035 1.3/8-10
GTIN	4062406040307
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 34,925 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D_s: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 32,6 mm

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	34,925 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Dubina navoja	69,85 mm
Broj steznih utora	4
Navoji po colu	10
Broj oštrica Z	4
Ø drške D _s	28 mm

Standard	DIN 376
Nagib navoja	2,54 mm
4-kutna drška □	22 mm
Ø osnovne rupe	32,6 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1.3/8-10 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje