

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 11/16-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 11/16-16
GTIN	4062406041830
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 17,462 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D_s: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 16 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	16 mm
Broj oštrica Z	3
Ø drške D _s	14 mm
4-kutna drška □	11 mm
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	125 mm
Dubina navoja	34,92 mm

Ø navoja	17,462 mm
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 376
Navoji po colu	16
Nagib navoja	1,588 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	11/16-16 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje