

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 5/16-48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 5/16-48
GTIN	4062406041335
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 48

Ø navoja: 7,94 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D₃: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 7,5 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	7,5 mm
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	7,94 mm
4-kutna drška □	6,2 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Rezni materijal	HSS E

Nagib navoja	0,529 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	8 mm
Dubina navoja	23,79 mm
Navoji po colu	48
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	5/16-48 UNS LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje