



Laserski daljinomjer DISTO™, tip: D2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	465550 D2
GTIN	7640110696347
Razred artikla	47C

Opis

Izvedba:

Plastično kućište otporno na udarce, s tipkovnicom sa simbolima za jednostavnu uporabu. Kvalitetne **leće Leica** u vrlo čvrstom **magnezijskom kućištu** otpornom na toplinu. Osvijetljeni i okretni zaslon u boji za optimalnu čitljivost. Power Range Technologie™ za mjerenja **do 150 m bez mete**. Klasa lasera 2, testirano prema ISO 16331-1. Mali i praktični laserski daljinomjeri za unutarnju primjenu.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Zaštitna torba i vezica za ruku. Uključujući 2× baterije br. 081561 vel. LR3.

Napomena:

Prijenos podataka putem usluge Bluetooth® Smart i na pametnom telefonu putem aplikacije Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verzije 4.3, Apple od iPhone 4s). Jednostavna izrada skica.

Tehnički opis

Težina	100 g
--------	-------

neizravno mjerenje (Pitagora)	da
Duljina	116 mm
Visina	26 mm
IP-klasa zaštite	IP 54
Doseg	100 m
zbrajanje/oduzimanje	da
Pozivanje zadnjih mjerenja	da
Minimalno/maksimalno mjerenje	da
širina	44 mm
Izračun površine i volumena	da
Opskrba energijom	081561 LR3
Prihvat	Bluetooth sučelje
višenamjenski završni element	da
Točnost mjerenja	±1,5 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Broj sadržanih baterija	2
Serijski broj	DISTO™
Opskrba energijom	na bateriju
Očitavanje	mm / cola
Razred lasera prema IEC 825-1	2
Vrsta proizvoda	Mjerač razmaka

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------