

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 1-10
GTIN	4062406044398
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 25,4 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 23 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	23 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Ø navoja	25,4 mm
4-kutna drška □	16 mm
Dubina navoja	63,5 mm
Broj oštrica Z	4
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm

Navoji po colu	10
Standard	DIN 376
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	2,54 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1-10 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje