

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 1.1/4-14**

**Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 130035 1.1/4-14 |
| GTIN           | 4062406040154   |
| Razred artikla | 10N             |

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 31,75 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 25 mm

4-kutna drška □: 20 mm

Ø osnovne rupe: 30 mm

**Tehnički opis**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 4-kutna drška □        | 20 mm    |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 25 mm    |
| Navoji po colu         | 14       |
| Nagib navoja           | 1,814 mm |
| Ukupna duljina L       | 180 mm   |
| Dubina navoja          | 63,5 mm  |
| Standard               | DIN 376  |
| Broj steznih utora     | 4        |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ø navoja                   | 31,75 mm                             |
| Ø osnovne rupe             | 30 mm                                |
| Rezni materijal            | HSS E                                |
| Broj oštrica Z             | 4                                    |
| Vrsta navoja               | UNS                                  |
| Veličina navoja            | 1.1/4-14 UNS                         |
| Prevlaka                   | TiN                                  |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | B                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe             |
| Smjer rezanja              | desni                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrkla za navoje                     |