

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1.1/4-8****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 130040 1.1/4-8 |
| GTIN           | 4062406044664  |
| Razred artikla | 10N            |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 31,75 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 25 mm

4-kutna drška □: 20 mm

Ø osnovne rupe: 28,8 mm

**Tehnički opis**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Rezni materijal        | HSS E    |
| Standard               | DIN 376  |
| Broj steznih utora     | 4        |
| Ø navoja               | 31,75 mm |
| Navoji po colu         | 8        |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 25 mm    |
| 4-kutna drška □        | 20 mm    |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ø osnovne rupe             | 28,8 mm                              |
| Broj oštrica Z             | 4                                    |
| Ukupna duljina L           | 180 mm                               |
| Dubina navoja              | 79,38 mm                             |
| Nagib navoja               | 3,175 mm                             |
| Vrsta navoja               | UN                                   |
| Veličina navoja            | 1.1/4-8 UN                           |
| Prevlaka                   | bez prevlake                         |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | C                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe              |
| Smjer rezanja              | desni                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni urezник za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrđla za navoje                     |