

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.7/16-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 1.7/16-12
GTIN	4062406042608
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 36,512 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D₃: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 34,5 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	4
4-kutna drška □	22 mm
Broj oštrica Z	4
Nagib navoja	2,117 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	34,5 mm
Ø navoja	36,512 mm

Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	200 mm
Navoji po colu	12
Ø drške D _s	28 mm
Dubina navoja	73 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.7/16-12 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje