

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.3/8-12**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 1.3/8-12
GTIN	4062406042530
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 34,925 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 32,75 mm

**Tehnički opis**

Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	32,75 mm
Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina L	200 mm
Dubina navoja	69,85 mm
4-kutna drška □	22 mm
Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	12

Ø drške D <sub>s</sub>	28 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Ø navoja	34,925 mm
Broj steznih utora	4
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	1.3/8-12 UNF LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje