

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1/4-32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 1/4-32
GTIN	4062406041281
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 5,7 mm

Tehnički opis

Ø navoja	6,35 mm
Standard	DIN 371
Ø osnovne rupe	5,7 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	32
Ø drške D _s	7 mm

Nagib navoja	0,794 mm
Broj oštrica Z	3
Dubina navoja	19,05 mm
Broj steznih utora	3
Ukupna duljina L	80 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	1/4-32 UNEF LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje