

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 13/16-20**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 13/16-20
GTIN	4062406041939
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 20,638 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 19,6 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	20,638 mm
Ø osnovne rupe	19,6 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	18 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Navoji po colu	20
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 376

Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	140 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Dubina navoja	41,3 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	13/16-20 UNEF LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje