

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.3/8-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 1.3/8-16
GTIN	4062406042516
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 34,925 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D₃: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 33,4 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Ø osnovne rupe	33,4 mm
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	1,588 mm
Navoji po colu	16
Ukupna duljina L	200 mm
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	22 mm

Ø drške D _s	28 mm
Ø navoja	34,925 mm
Standard	DIN 376
Dubina navoja	69,85 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.3/8-16 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje