

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 7/16-28****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 7/16-28
GTIN	4062406041502
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 28

Ø navoja: 11,11 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 10,35 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	0,907 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	7 mm
Standard	DIN 376
Dubina navoja	33,33 mm
Ø drške D _s	9 mm

Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	28
Ukupna duljina L	110 mm
Ø navoja	11,11 mm
Ø osnovne rupe	10,35 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	7/16-28 UNEF LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje