

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1.3/4-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 1.3/4-20
GTIN	4062406045135
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 44,45 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D₃: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 43,25 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	20
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	44,45 mm
Ø osnovne rupe	43,25 mm
4-kutna drška □	29 mm
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	111,1 mm

Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina L	220 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Ø drške D _s	36 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.3/4-20 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje