

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 2-8**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 2-8
GTIN	4062406043186
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 50,8 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 47,8 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	47,8 mm
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	101,6 mm
Ukupna duljina L	250 mm
4-kutna drška □	32 mm
Ø navoja	50,8 mm

Nagib navoja	3,175 mm
Standard	DIN 376
Navoji po colu	8
Ø drške D <sub>s</sub>	40 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	2-8 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje