

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 5/8-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 5/8-24
GTIN	4062406041748
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 15,88 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D₃: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 15 mm

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 376
Nagib navoja	1,058 mm
Navoji po colu	24
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	15 mm
4-kutna drška □	9 mm

Ø navoja	15,88 mm
Dubina navoja	47,64 mm
Ø drške D _s	12 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Broj steznih utora	3
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	5/8-24 UNEF LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje