

Garant**Strojni urezник za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.12-56****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 NO.12-56
GTIN	4062406041175
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 56

Ø navoja: 5,49 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D₃: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 5,05 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	16,47 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	5,49 mm
Standard	DIN 371
4-kutna drška □	4,9 mm

Nagib navoja	0,454 mm
Ø drške D _s	6 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	5,05 mm
Navoji po colu	56
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	12-56 UNS LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje