

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1/2-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 1/2-12
GTIN	4062406043896
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 12,7 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 10,75 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	12,7 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	11 mm
Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	2,117 mm
Navoji po colu	12
Rezni materijal	HSS E

Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	10,75 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Dubina navoja	31,75 mm
4-kutna drška □	9 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1/2-12 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje