

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 3/8-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 3/8-24
GTIN	4062406041458
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 9,525 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 10 mm

4-kutna drška □: 8 mm

Ø osnovne rupe: 8,5 mm

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Nagib navoja	1,058 mm
Navoji po colu	24
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN 371

Dubina navoja	28,59 mm
4-kutna drška □	8 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	8,5 mm
Ø navoja	9,525 mm
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	3/8-24 UNF LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje