

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1.1/8-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 1.1/8-20
GTIN	4062406044473
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 28,575 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D_s: 22 mm

4-kutna drška □: 18 mm

Ø osnovne rupe: 27,37 mm

Tehnički opis

Standard	DIN 376
Broj steznih utora	4
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	1,27 mm
Ø navoja	28,575 mm
Broj oštrica Z	4
Ø drške D _s	22 mm

Ukupna duljina L	180 mm
Ø osnovne rupe	27,37 mm
Dubina navoja	71,44 mm
Navoji po colu	20
4-kutna drška □	18 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.1/8-20 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje