

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: NO.10-32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 NO.10-32
GTIN	4062406043384
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 4,826 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,1 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	4,9 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	6 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	4,1 mm
Nagib navoja	0,794 mm
Standard	DIN 371

Ø navoja	4,826 mm
Dubina navoja	12,1 mm
Broj steznih utora	3
Ukupna duljina L	70 mm
Navoji po colu	32
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	10-32 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje