

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1/4-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 1/4-20
GTIN	4062406043568
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 5,11 mm

**Tehnički opis**

Dubina navoja	15,9 mm
Broj steznih utora	3
Ukupna duljina L	80 mm
Navoji po colu	20
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	5,11 mm
4-kutna drška □	5,5 mm

Standard	DIN 371
Nagib navoja	1,27 mm
Ø navoja	6,35 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D <sub>s</sub>	7 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	1/4-20 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje