

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1.7/16-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 1.7/16-12
GTIN	4062406044848
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 36,512 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D_s: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 34,5 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Ø drške D _s	28 mm
Dubina navoja	91,28 mm
4-kutna drška □	22 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	36,512 mm

Navoji po colu	12
Ukupna duljina L	200 mm
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	34,5 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.7/16-12 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje