

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 3/8-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 3/8-27
GTIN	4062406043681
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	8,7 mm
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,941 mm
Ø drške D _s	10 mm
Ø navoja	9,525 mm
Navoji po colu	27
Broj steznih utora	3
Dubina navoja	23,83 mm
4-kutna drška □	8 mm
Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	100 mm
Vrsta navoja	UNS

Veličina navoja	3/8-27 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje