

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 7/8-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 7/8-16
GTIN	4062406044244
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 22,225 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 20,7 mm

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	4
Ø navoja	22,225 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Ø drške D _s	18 mm
Navoji po colu	16
Ø osnovne rupe	20,7 mm

Broj steznih utora	4
Ukupna duljina L	140 mm
Dubina navoja	55,56 mm
Standard	DIN 376
Nagib navoja	1,588 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	7/8-16 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje