

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 5/16-48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 5/16-48
GTIN	4062406043575
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 48

Ø navoja: 7,938 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 7,5 mm

**Tehnički opis**

Dubina navoja	19,85 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	7,5 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Ø navoja	7,938 mm
Navoji po colu	48

Nagib navoja	0,529 mm
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	6,2 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	5/16-48 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje