

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 9/16-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 9/16-24
GTIN	4062406043919
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 14,288 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 13,4 mm

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub>	11 mm
Nagib navoja	1,058 mm
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	9 mm
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	14,288 mm
Standard	DIN 376

Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	24
Ø osnovne rupe	13,4 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Dubina navoja	35,72 mm
Vrsta navoja	UNEF
Veličina navoja	9/16-24 UNEF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje