

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1/4-32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 1/4-32
GTIN	4062406043520
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D₃: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 5,7 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	0,794 mm
Broj steznih utora	3
Navoji po colu	32
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	6,35 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Ø osnovne rupe	5,7 mm

Broj oštrica Z	3
Dubina navoja	15,9 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	7 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Vrsta navoja	UNEF
Veličina navoja	1/4-32 UNEF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje