

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 7/8-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 7/8-20
GTIN	4062406044220
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 22,225 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 21,15 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	22,225 mm
Standard	DIN 376
Dubina navoja	55,56 mm
Navoji po colu	20
Broj steznih utora	4
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	21,15 mm

Ukupna duljina L	140 mm
Broj oštrica Z	4
4-kutna drška □	14,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	18 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Vrsta navoja	UNEF
Veličina navoja	7/8-20 UNEF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje