

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: NO.4-40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 NO.4-40
GTIN	4062406043278
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 2,845 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D_s: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,27 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	3,5 mm
Standard	DIN 371
Ø osnovne rupe	2,27 mm
Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	2,7 mm
Nagib navoja	0,635 mm
Rezni materijal	HSS E

Broj steznih utora	3
Dubina navoja	7,1 mm
Navoji po colu	40
Ukupna duljina L	56 mm
Ø navoja	2,845 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	4-40 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje