

Garant**Strojni urezник za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1/4-36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 1/4-36
GTIN	4062406045753
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 36

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 5,7 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Dubina navoja	15,9 mm
Navoji po colu	36
Ø drške D _s	7 mm
Standard	DIN 371
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	0,706 mm

Ø navoja	6,35 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Ø osnovne rupe	5,7 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	1/4-36 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje