

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 0,390-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 0,390-27
GTIN	4062406045975
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Ukupna duljina L	100 mm
Nagib navoja	0,941 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	9 mm
4-kutna drška □	8 mm
Navoji po colu	27
Dubina navoja	24,78 mm
Ø navoja	9,91 mm
Ø drške D _s	10 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	UNS-LH

Veličina navoja	0,390-27 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje