

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 1-12
GTIN	4062406046620
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 25,4 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D₃: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 23,25 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	160 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Broj steznih utora	4
Navoji po colu	12
Ø navoja	25,4 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	23,25 mm

Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	63,5 mm
4-kutna drška □	16 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	20 mm
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	1-12 UNF LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje