

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1.1/4-7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 1.1/4-7
GTIN	4062406046910
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 7

Ø navoja: 31,75 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D_s: 25 mm

4-kutna drška □: 20 mm

Ø osnovne rupe: 28,05 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	20 mm
Ø drške D _s	25 mm
Dubina navoja	79,38 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Standard	DIN 376
Navoji po colu	7
Ø osnovne rupe	28,05 mm

Broj steznih utora	4
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	31,75 mm
Nagib navoja	3,629 mm
Broj oštrica Z	4
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	1.1/4-7 UNC LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje