

**Garant****Strojni urezник za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1/2-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 1/2-27
GTIN	4062406046064
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 27

Ø navoja: 12,7 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 11,85 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	11,85 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Nagib navoja	0,94 mm
Ø navoja	12,7 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	11 mm
Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	27

Dubina navoja	31,75 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	9 mm
Broj steznih utora	3
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	1/2-27 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje