

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1.3/4-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 1.3/4-16
GTIN	4062406047399
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 44,45 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 43 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	4
Ø navoja	44,45 mm
Nagib navoja	1,588 mm
Dubina navoja	111,1 mm
4-kutna drška □	29 mm
Navoji po colu	16
Standard	DIN 376

Ukupna duljina L	220 mm
Ø osnovne rupe	43 mm
Broj steznih utora	4
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D <sub>s</sub>	36 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.3/4-16 UN LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje